

Mahr

Zwenktaster, tastarmlengte 41,2 / 32,3 mm, Meetbereik per richting / behuizing-Ø: 0,5/38mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	436351 0,5/38
GTIN	4059192013141
Artikelklasse	43A

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst nauwkeurige zwenktasters met edelsteengelagerd meetwerk, in handzame, robuuste uitvoering. De behuizing en de prismatische zwaluwstaarhouders zijn uit één stuk vervaardigd, daardoor is de inklemming uiterst buigvast. Corrosievast door mat verchromde behuizing.

Zwenktasters met **lange tastarm. 1/100-aflezing.**

Mahr – Robijnlagerd meetgereedschap met meetkogel van HM. Het tastarmlager in de vork is uit één stuk, daardoor zeer exacte uitlijning; antimagnetisch. Tastarmlengte 32,3 mm.

Toepassing:

Als nauwkeurig vergelijkingsmeetgereedschap voor controleren van afwijkingen van de nominale maat; voor rondloopcontroles, binnenmetingen, controle van paralleliteit en vlakheid, alsmede voor het uitlijnen van werkstukken.

Levering:

Inclusief spandoorn Ø 8 mm.

Accessoires:

Vierkanthouder nr. 436510, centreerhouder nr. 436512, scharnierend meetstatief nr. 359680.

Reservedeel:

Reservetaster met HM- of robijnkogel op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Meetkracht	0,07 N
Meetbereik in elke richting	0,5 mm
Afwijkingsmarge f_e	10 μ m
Meetwaarde-omkeerbereik f_u	4 μ m
Totale afwijkingsmarge f_{tot}	13 μ m
Behuizing- \varnothing	38 mm
Aflezing	0,01 mm
Zwenkbereik	2 \times 110 graden
Opspanschacht- \varnothing h6	8 mm
Lengte tastarm	32,3 mm
Meetkogel- \varnothing	2 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	C5
Producttype	Zwenktaster

Dienstverlening

DAkKS-kalibratie Zwenktaster Type ANALOG	023340 ANALOG
Kalibratie Zwenktaster Type ANALOG	023330 ANALOG

Accessoires

Opspanschacht voor zwenktaster Schacht- \varnothing h6 4 mm	436311 4
HM-taster, tastarmlengte 41,2 mm Meetkogel- \varnothing 2R mm	436321 2R
Opspanschacht voor zwenktaster Schacht- \varnothing h6 8 mm	436311 8
HM-taster, tastarmlengte 32,3 mm Meetkogel- \varnothing 2 mm	436354 2
Centreerhouder Type	436512

Scharnierend meetstatief Actieradius 120 mm	359680 120
HM-taster, tastarmlengte 41,2 mm Meetkogel-Ø 2 mm	436321 2
Vierkanthouder voor minitaster	436510