

**Voelermaat, staal, T3, Aantal bladen: 20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	478100 20
GTIN	4045197207449
Artikelklasse	42H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Veerharde stalen bladen met duidelijk opschrift. Rechte stalen bladen, inklapbaar dankzij geklonken scharnierpunt. Taps toelopende stalen bladen. In vernikkelde schede, klembaar. Voelermaat staal, geslepen, nauwkeurigheid T3. **Voelermaat.**

**Technische beschrijving**

Bladlengte	100 mm
Bladdikte	0,05–1,0 (0,05 oplopend) mm
Aantal bladen	20
Norm	Fabrieksnorm
Tolerantie	T3
Nauwkeurigheid	T3
Materiaal	Staal
Producttype	Voelermaat

