

**Insteekschacht met MK-schacht, MK / boorhouderconus: 3/18****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 342500 3/18   |
| GTIN          | 4045197296870 |
| Artikelklasse | 32X           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Geheel gehard en met nauwkeurige stijging geslepen.** Hoge rondloopnauwkeurigheid op lange duur, aangezien in het geharde oppervlak geen spanen worden ingedrukt en lichte slagen geen kerven veroorzaken.

Met MK-schacht en uitdrijfspie.

Nauwkeurige, voordelige uitvoering.

**Toepassing:**

Voor de opname van boorhouders op boormachines, draaimachines, inrichtingen enz.

**Norm:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

**Technische beschrijving**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Morseconus MK maat      | 3                |
| Boorhouderconus DIN 238 | B 18             |
| Conus-Ø D               | 17,78 mm         |
| Producttype             | Boorhouderopname |