

Mahr

Zwenktaster, tastarmlengte 41,2 / 32,3 mm, Meetbereik per richting / behuizing-Ø: 0,25/38mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	436351 0,25/38
GTIN	4059192013530
Artikelklasse	43A

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst nauwkeurige zwenktasters met edelsteengelagerd meetwerk, in handzame, robuuste uitvoering. De behuizing en de prismatische zwaluwstaarhouders zijn uit één stuk vervaardigd, daardoor is de inklemming uiterst buigvast. Corrosievast door mat verchroomde behuizing.

Zwenktasters met **lange tastarm. 1/100-aflezing.**

Mahr – Robijn gelagerd meetgereedschap met meetkogel van HM. Het tastarmlager in de vork is uit één stuk, daardoor zeer exacte uitlijning; antimagnetisch.

Toepassing:

Als nauwkeurig vergelijkingsmeetgereedschap voor controleren van afwijkingen van de nominale maat; voor rondloopcontroles, binnenmetingen, controle van paralleliteit en vlakheid, alsmede voor het uitlijnen van werkstukken.

Levering:

Inclusief spandoorn Ø 8 mm.

Accessoires:

Vierkanthouder nr. 436510, centreerhouder nr. 436512, scharnierend meetstatief nr. 359680.

Reservedeel:

Reservetaster met HM- of robijnkogel op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Meetkracht	0,07 N
Behuizing-Ø	38 mm
Afwijkingsmarge f_e	10 μ m
Meetwaarde-omkeerbereik f_u	5 μ m
Aflezing	0,01 mm
Totale afwijkingsmarge $f_{tot.}$	13 μ m
Meetbereik in elke richting	0,25 mm
Zwenkbereik	2×110 graden
Opspanschacht-Ø h6	8 mm
Lengte tastarm	41,2 mm
Meetkogel-Ø	2 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	C5
Producttype	Zwenktaster

Dienstverlening

KalibratieZwenktaster Type ANALOG	023330 ANALOG
DAkKS-kalibratieZwenktaster Type ANALOG	023340 ANALOG

Accessoires

HM-taster, tastarmlengte 41,2 mm Meetkogel-Ø 2 mm	436321 2
Vierkanthouder voor minitaster	436510
HM-taster, tastarmlengte 41,2 mm Meetkogel-Ø 2R mm	436321 2R
Scharnierend meetstatief Actieradius 120 mm	359680 120
Opspanschacht voor zwenktaster Schacht-Ø h6 4 mm	436311 4

Opspannschacht voor zwenktaster Schacht-Ø h6 8 mm	436311 8
HM-taster, tastarmlengte 32,3 mm Meetkogel-Ø 2 mm	436354 2
Centreerhouder Type	436512