

**Voelermaat, staal, T3, Aantal bladen: 32****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 478100 32 |
| GTIN | 4045197437266 |
| Artikelklasse | 42H |

Omschrijving**Uitvoering:**

Veerharde stalen bladen met duidelijk opschrift. Rechte stalen bladen, inklapbaar dankzij geklonken scharnierpunt. Taps toelopende stalen bladen. In vernikkelde schede, klembaar. Voelermaat staal, geslepen, nauwkeurigheid T3. **Voelermaat.**

Technische beschrijving

| | |
|----------------|--|
| Aantal bladen | 32 |
| Bladlengte | 100 mm |
| Bladdikte | 0,03–0,10 (0,01 oplopend) 0,10–1,0 (0,05 oplopend) 0,125; 0,18; 0,23; 0,28; 0,32; 0,075 mm |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Tolerantie | T3 |
| Nauwkeurigheid | T3 |
| Materiaal | Staal |
| Producttype | Voelermaat |

