

HOLEX**Voelerband op rol 12,7 mm×5 m, C-staal, Dikte: 0,3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	478502 0,3
GTIN	4045197524737
Artikelklasse	42H

Omschrijving**Uitvoering:**

koudgewalst veerhard voelmaat-bandstaal met hoogste vlakheidsnauwkeurigheid. Banddikte vanaf gr. 0,02 in regelmatige afstanden onuitwisbaar gemarkeerd (uitzondering nr. 478502 vanaf gr. 0,08).

Opgerold in een praktisch voorraadblik, wordt als een rolbandmaat uitgetrokken. Van de 5 of 10 meter lange band kan de gewenste lengte worden afgesneden.

C-staal – koolstofstaal, materiaal nr. 1.1274, koudgewalst, gehard, blank oppervlak (**gr. 0,01 en 0,02 roestvrij**).

Toepassing:

In de apparatenbouw en gereedschapsmakerij voor het afstellen van machineonderdelen, als onderlegfolie bij het uitlijnen van gereedschappen, voor alle soorten tolerantieingen, voor het controleren van passingen en geleidingen, voor het instellen van inkt- en drukwalsen.

Technische beschrijving

Dikte	0,3 mm
Maximale afwijking	±7 µm
Norm	Fabrieksnorm
Tolerantie	T3

Materiaal	C-staal
Rollen lengte	5 m
Rollen breedte	12,7 mm
Producttype	Voelerband