

**T-groefstuk, M10, Voor nominale T-groefmaat: 18mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370530 18
GTIN	4020772081263
Artikelklasse	35A

**Omschrijving****Toepassing:**

In combinatie met tapeinden volgens norm.

**Norm:**

**DIN 508**

**Materiaal:**

temperstaal, sterkte 10.

**Opmerking:**

Alleen volledig belastbaar bij benutting van de **totale** schroefdraadlengte.

**Technische beschrijving**

Lengte	28 mm
Stukhoogte	20 mm
Nominale T-groefmaat	18 mm
Breedte e	28 mm
Hoogte k	10 mm
Breedte a	17,7 mm

Type	508
Norm	DIN 508
Draadafmeting	M10
met schroefdraad	ja
Materiaal	temperstaal
Sterkteklasse	10
Producttype	T-groefstuk