

**Insteekschacht met MK-schacht, MK / boorhouderconus: 2/10****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 342500 2/10 |
| GTIN | 4045197296818 |
| Artikelklasse | 32X |

Omschrijving**Uitvoering:**

Geheel gehard en met nauwkeurige stijging geslepen. Hoge rondloopnauwkeurigheid op lange duur, aangezien in het geharde oppervlak geen spanen worden ingedrukt en lichte slagen geen kerven veroorzaken.

Met MK-schacht en uitdrijfspie.

Nauwkeurige, voordelige uitvoering.

Toepassing:

Voor de opname van boorhouders op boormachines, draaimachines, inrichtingen enz.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------|------------------|
| Boorhouderconus DIN 238 | B 10 |
| Conus-Ø D | 10,094 mm |
| Morseconus MK maat | 2 |
| Producttype | Boorhouderopname |