

**Verstelbare spankikker, Groefbreedte a: 14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370680 14
GTIN	4020772070281
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

Spankikker, gelakt. Spanhoogte met steunschroef traploos instelbaar (zonder spanhendel).

Materiaal:

Temperstaal, boutsterkte 8.8 resp. 10.9 (afhankelijk van de maat).

Levering:

Compleet met stelschroef en T-groefbout DIN 787 (nr. 375300).

Technische beschrijving

Groeflengte f	40 mm
T-groefbout DIN 787 nr. 375300	Maat 1412100
Afstand e punt tot groef	21 mm
Groefbreedte a	14 mm
Spanhoogte h	10 - 38 mm
Lengte L	100 mm

Breedte B	40 mm
Hoogte H	20 mm
Type	6314V
Producttype	Spanijzer

Accessoires

Klik-spanhendel Groefbreedte a 12 mm	370750 12
--------------------------------------	-----------