

**Insteekschacht met MK-schacht, MK / boorhouderconus: 2/12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	342500 2/12
GTIN	4045197296825
Artikelklasse	32X

Omschrijving**Uitvoering:**

Geheel gehard en met nauwkeurige stijging geslepen. Hoge rondloopnauwkeurigheid op lange duur, aangezien in het geharde oppervlak geen spanen worden ingedrukt en lichte slagen geen kerven veroorzaken.

Met MK-schacht en uitdrijfspie.

Nauwkeurige, voordelige uitvoering.

Toepassing:

Voor de opname van boorhouders op boormachines, draaimachines, inrichtingen enz.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Technische beschrijving

Conus-Ø D	12,065 mm
Boorhouderconus DIN 238	B 12
Morseconus MK maat	2
Producttype	Boorhouderopname