

**Verstelbare spankikker, Groefbreedte a: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370680 16
GTIN	4020772070298
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

Spankikker, gelakt. Spanhoogte met steunschroef traploos instelbaar (zonder spanhendel).

Materiaal:

Temperstaal, boutsterkte 8.8 resp. 10.9 (afhankelijk van de maat).

Levering:

Compleet met stelschroef en T-groefbout DIN 787 (nr. 375300).

Technische beschrijving

Groeflengte f	45 mm
Groefbreedte a	16 mm
T-groefbout DIN 787 nr. 375300	Maat 1616125
Afstand e punt tot groef	26 mm
Spanhoogte h	13 - 48 mm
Lengte L	125 mm

Breedte B	50 mm
Hoogte H	25 mm
Type	6314V
Producttype	Spanijzer

Accessoires

Klik-spanhendel Groefbreedte a 16 mm	370750 16
--------------------------------------	-----------