

**Verstelbare spankikker, Groefbreedte a: 18mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370680 18
GTIN	4020772070304
Artikelklasse	35A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Spankikker, gelakt. Spanhoogte met steunschroef traploos instelbaar (zonder spanhendel).

**Materiaal:**

Temperstaal, boutsterkte 8.8 resp. 10.9 (afhankelijk van de maat).

**Levering:**

Compleet met stelschroef en T-groefbout DIN 787 (nr. 375300).

**Technische beschrijving**

T-groefbout DIN 787 nr. 375300	Maat 1816125
Groefbreedte a	18 mm
Afstand e punt tot groef	26 mm
Groeflengte f	45 mm
Spanhoogte h	13 - 46 mm
Lengte L	125 mm

Breedte B	50 mm
Hoogte H	25 mm
Type	6314V
Producttype	Spanijzer

---

## Accessoires

Klik-spanhendel Groefbreedte a 16 mm	370750 16
--------------------------------------	-----------