

**T-groefstuk, M14, Voor nominale T-groefmaat: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370550 16
GTIN	4020772080051
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Toepassing:**

In combinatie met tapeinden volgens norm.

Norm:

DIN 508

Materiaal:

temperstaal, sterkte 10.

Opmerking:

Alleen volledig belastbaar bij benutting van de **totale** schroefdraadlengte.

Technische beschrijving

Hoogte k	9 mm
Lengte	25 mm
Breedte e	25 mm
Stukhoogte	18 mm
Nominale T-groefmaat	16 mm
Breedte a	15,7 mm

Type	508
Norm	DIN 508
Draadafmeting	M14
met schroefdraad	ja
Materiaal	temperstaal
Sterkteklasse	10
Producttype	T-groefstuk