

**Verstelbare spankikker, Groefbreedte a: 22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370680 22
GTIN	4020772070311
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

Spankikker, gelakt. Spanhoogte met steunschroef traploos instelbaar (zonder spanhendel).

Materiaal:

Temperstaal, boutsterkte 8.8 resp. 10.9 (afhankelijk van de maat).

Levering:

Compleet met stelschroef en T-groefbout DIN 787 (nr. 375300).

Technische beschrijving

Groefbreedte a	22 mm
Afstand e punt tot groef	30 mm
T-groefbout DIN 787 nr. 375300	Maat 2220160
Groeflengte f	60 mm
Spanhoogte h	16 - 65 mm
Lengte L	160 mm

Breedte B	60 mm
Hoogte H	30 mm
Type	6314V
Producttype	Spanijzer