

**Verstelbare spankikker getrap, Groefbreedte a: 22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370685 22
GTIN	4020772074661
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

Temperstaal, gelakt, boutsterkte 8.8.

Toepassing:

Om de **laagste spanhoogte te verkrijgen, spankikker omdraaien.**

Levering:

Compleet met stelschroef en T-groefbout DIN 787 (nr. 375300).

Technische beschrijving

Traphoogte A ₁	12 mm
T-groefbout DIN 787 nr. 375300	Maat 2220160
Groeflengte f	60 mm
Trapdiepte A ₂	15 mm
Groefbreedte a	22 mm
Afstand e punt tot groef	30 mm

Spanhoogte h	16 - 77 mm
Lengte L	160 mm
Breedte B	60 mm
Hoogte H	30 mm
Type	6314AV
Producttype	Spanijzer