

**Verstelbare spankikker gebogen, Groefbreedte a: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370720 10
GTIN	4020772071271
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

Spankikker, gelakt. Spanhoogte met steunschroef traploos instelbaar (zonder spanhendel).

Materiaal:

Temperstaal, boutsterkte 8.8 resp. 10.9 (afhankelijk van de maat!).

Levering:

Compleet met stelschroef en T-groefbout DIN 787 (nr. 375300).

Technische beschrijving

Groeflengte f	32 mm
Groefbreedte a	10 mm
Afstand e punt tot groef	36 mm
T-groefbout DIN 787 nr. 375300	Maat 101080
Spanhoogte h	22 - 46 mm
Hoogte H	15 mm
Lengte L	100 mm

Breedte B	11 mm
Type	6316V
Producttype	Spanijzer