

**Insteekschacht met aantrekdraad, MK / boorhouderconus: 3/16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	342700 3/16
GTIN	4045197294944
Artikelklasse	32X

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Geheel gehard en met nauwkeurige stijging geslepen.** Hoge rondloopnauwkeurigheid op lange duur, aangezien in het geharde oppervlak geen spanen worden ingedrukt en lichte slagen geen kerven veroorzaken.

Precisie-uitvoering met MK-schacht en binnenaantrekdraad.

**Toepassing:**

Voor de opname van boorhouders op freesmachines met morseconus.

**Norm:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

**Technische beschrijving**

Boorhouderconus DIN 238	B 16
Conus-Ø D	15,733 mm
Binnenaantrekdraad	M12
Morseconus MK maat	3
Producttype	Boorhouderopname