

**Verstelbare spankikker getrap, Groefbreedte a: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370685 16
GTIN	4020772074630
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

Temperstaal, gelakt, boutsterkte 8.8.

Toepassing:

Om de **laagste spanhoogte te verkrijgen, spankikker omdraaien.**

Levering:

Compleet met stelschroef en T-groefbout DIN 787 (nr. 375300).

Technische beschrijving

Afstand e punt tot groef	26 mm
Traphoogte A ₁	10 mm
T-groefbout DIN 787 nr. 375300	Maat 1616125
Groefbreedte a	16 mm
Trapdiepte A ₂	12,5 mm
Groeflengte f	45 mm

Spanhoogte h	13 - 58 mm
Lengte L	125 mm
Breedte B	50 mm
Hoogte H	25 mm
Type	6314AV
Producttype	Spanijzer

Accessoires

Klik-spanhendel Groefbreedte a 16 mm	370750 16
--------------------------------------	-----------