


**T-groefstuk, M16, Voor nominale T-groefmaat: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370560 20
GTIN	4020772080181
Artikelklasse	35A

**Omschrijving****Toepassing:**

In combinatie met tapeinden volgens norm.

**Norm:**

**DIN 508**

**Materiaal:**

temperstaal, sterkte 10.

**Opmerking:**

Alleen volledig belastbaar bij benutting van de **totale** schroefdraadlengte.

**Technische beschrijving**

Nominale T-groefmaat	20 mm
Stukhoogte	24 mm
Lengte	32 mm
Breedte e	32 mm
Hoogte k	12 mm
Breedte a	19,7 mm

Type	508
Norm	DIN 508
Draadafmeting	M16
met schroefdraad	ja
Materiaal	temperstaal
Sterkteklasse	10
Producttype	T-groefstuk