

**Verstelbare spankikker getrappt, Groefbreedte a: 18mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370685 18
GTIN	4020772074647
Artikelklasse	35A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Temperstaal, gelakt, boutsterkte 8.8.

**Toepassing:**

Om de **laagste spanhoogte te verkrijgen, spankikker omdraaien.**

**Levering:**

Compleet met stelschroef en T-groefbout DIN 787 (nr. 375300).

**Technische beschrijving**

Trapdiepte A <sub>2</sub>	12,5 mm
Groeflengte f	45 mm
T-groefbout DIN 787 nr. 375300	Maat 1816125
Traphoogte A <sub>1</sub>	10 mm
Afstand e punt tot groef	26 mm
Groefbreedte a	18 mm

Spanhoogte h	13 - 56 mm
Lengte L	125 mm
Hoogte H	25 mm
Breedte B	50 mm
Type	6314AV
Producttype	Spanijzer

---

## Accessoires

Klik-spanhendel Groefbreedte a 16 mm	370750 16
--------------------------------------	-----------