

**Buitensneltasters met klok, Meetbereik: 0-10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	438545 0-10
GTIN	4045197634641
Artikelklasse	42C

**Omschrijving****Uitvoering:**

1 Vaste en 1 beweegbare tastarm met HM-kogelmeetaanslagen. De verplaatsing van de beweegbare tastarm wordt overgebracht naar de meetklok. Het meetresultaat kan direct worden afgelezen.

**Toepassing:**

Voor het snel meten van buitengroeven, wanddiktes, platen, pijpwanden, folies, etc.

**Technische beschrijving**

HM-tasterkogel-Ø	2 mm
Aflezing	0,1 mm
Meetbereik	0 - 10 mm
Meetklok-Ø	50 mm
Maximale tastarmlengte L (meetdiepte)	36 mm
Maximale afwijking	0,1 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Kalibratie	C7
Producttype	Sneltaster voor buiten

---

## Dienstverlening

KalibratieBuiten- / binnensneltaster Type S	023450 S
DAkkS-kalibratieBuiten- / binnensneltaster Type S	023460 S