

**Spanklemstuk, Groefbreedte a: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370660 12
GTIN	4020772074906
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

Spankikker en spanbouten vormen een eenheid (geen losse delen). De vorm van de spankikker maakt traploos verstellen zonder extra onderlegstuk mogelijk.

Toepassing:

Voor het snel en betrouwbaar spannen van werkstukken met verschillende hoogtes op freesmachines.

Materiaal:

Temperstaal, verzinkt, boutsterkte 8.8 resp. 10.9 (afhankelijk van de maat).

Levering:

Compleet met T-groefbout DIN 787 (nr. 375300).

Technische beschrijving

T-groefbout DIN 787 nr. 375300	Maat 1212125
Groefbreedte a	12 mm
Spanhoogte h	0 - 50 mm
Lengte L	140 mm

Breedte B	50 mm
Type	6321
Producttype	Spanklemstuk

Accessoires

Klik-spanhendel Groefbreedte a 12 mm	370750 12
--------------------------------------	-----------