

**Verstelbare spankikker getrapt, Groefbreedte a: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370685 20
GTIN	4020772074654
Artikelklasse	35A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Temperstaal, gelakt, boutsterkte 8.8.

**Toepassing:**

Om de **laagste spanhoogte te verkrijgen, spankikker omdraaien.**

**Levering:**

Compleet met stelschroef en T-groefbout DIN 787 (nr. 375300).

**Technische beschrijving**

Groefbreedte a	20 mm
Trapdiepte A <sub>2</sub>	15 mm
Traphoogte A <sub>1</sub>	12 mm
Groeflengte f	60 mm
T-groefbout DIN 787 nr. 375300	Maat 2020160
Afstand e punt tot groef	30 mm

Spanhoogte h	16 - 77 mm
Lengte L	160 mm
Hoogte H	30 mm
Breedte B	60 mm
Type	6314AV
Producttype	Spanijzer