

**Verstelbare spankikker, Groefbreedte a: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370680 10
GTIN	4020772070267
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

Spankikker, gelakt. Spanhoogte met steunschroef traploos instelbaar (zonder spanhendel).

Materiaal:

Temperstaal, boutsterkte 8.8 resp. 10.9 (afhankelijk van de maat).

Levering:

Compleet met stelschroef en T-groefbout DIN 787 (nr. 375300).

Technische beschrijving

Groeflengte f	30 mm
Groefbreedte a	10 mm
T-groefbout DIN 787 nr. 375300	Maat 101080
Afstand e punt tot groef	15 mm
Spanhoogte h	8 - 32 mm
Lengte L	80 mm

Breedte B	30 mm
Hoogte H	15 mm
Type	6314V
Producttype	Spanijzer