

Kroepelin
Längenmesstechnik

Buitensneltasters met klok, Meetbereik: 0-20 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	438550 0-20
GTIN	2050001036759
Artikelklasse	46Q

Omschrijving

Uitvoering:

1 Vaste en 1 beweegbare tastarm met HM-kogelmeetaanslagen. De verplaatsing van de beweegbare tastarm wordt overgebracht naar de meetklok. Het meetresultaat kan direct worden afgelezen. Beschermklasse **IP65**.

Toepassing:

Voor het snel meten van buitengroeven, wanddiktes, platen, pijpwanden, folies, etc.

Kalibratie: C7

IP-klasse: IP 65

Aflezing: 0,01 mm

Maximale afwijking: 0,03 mm

HM-tasterkogel-Ø: 1,5 mm

Maximale tastarmlengte L (meetdiepte): 80 mm

Meetklok-Ø: 60 mm

Technische beschrijving

Meetbereik	0 - 20 mm
Maximale tastarmlengte L (meetdiepte)	80 mm
Aflezing	0,01 mm
HM-tasterkogel-Ø	1,5 mm
Meetklok-Ø	60 mm
IP-klasse	IP 65

Maximale afwijking	0,03 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Kalibratie	C7
Producttype	Buitensneltasters

Dienstverlening

Kalibratie Buiten- / binnensneltaster	013850
Merken Laseropschrift Type	018940
DAkkS-kalibratie Buiten- / binnensneltaster	011320