

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Binnensneltaster, Meetbereik: 5-15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	438950 5-15
GTIN	2050001661616
Artikelklasse	46Q

**Omschrijving****Uitvoering:**

1 Vaste en 1 beweegbare tastarm met HM-kogelmeetaanslagen. De verplaatsing van de beweegbare tastarm wordt overgebracht naar de meetklok. Het meetresultaat kan direct worden afgelezen.

**Functie:**

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Technische beschrijving**

Meetbereik	5 - 15 mm
Maximale tastarmlengte L (meetdiepte)	35 mm
HM-tasterkogel-Ø	0,6 mm
Aflezing	0,005 mm
Maximale groefdiepte	2,3 mm
Minimale groefbreedte	0,8 mm
Maximale afwijking	0,015 mm
Meetklok-Ø	65 mm
Kalibratie	C7

IP-klasse	IP 65
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Producttype	Binnensneltaster

## Dienstverlening

KalibratieBuiten- / binnensneltaster Type S	023450 S
DAkkS-kalibratieBuiten- / binnensneltaster Type S	023460 S