

**Verstelbare spankikker gebogen, Groefbreedte a: 18mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370720 18
GTIN	4020772071318
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

Spankikker, gelakt. Spanhoogte met steunschroef traploos instelbaar (zonder spanhendel).

Materiaal:

Temperstaal, boutsterkte 8.8 resp. 10.9 (afhankelijk van de maat!).

Levering:

Compleet met stelschroef en T-groefbout DIN 787 (nr. 375300).

Technische beschrijving

Afstand e punt tot groef	51,5 mm
T-groefbout DIN 787 nr. 375300	Maat 1816125
Groefbreedte a	18 mm
Groeflengte f	50 mm
Spanhoogte h	36 - 69 mm
Hoogte H	25 mm
Lengte L	160 mm

Breedte B	18 mm
Type	6316V
Producttype	Spanijzer