

Kroepelin
 Längenmesstechnik

Digitale binnensneltaster, Meetbereik: 2,5-12,5 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	438974 2,5-12,5
GTIN	2050001055187
Artikelklasse	46Q

Omschrijving
Uitvoering:

1 Vaste en 1 beweegbare tastarm met HM-kogelmeetaanslagen. **Digitale weergave van de absolute waarde.**

Door het invoeren van **presetwaarden** kunnen vanuit een willekeurige waarde de afwijkingen worden bepaald.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081556 maat LR3, gebruiksaanwijzing.

Accessoires:

Signaalkabeladapter nr. 498954 maat A2; signaalkabel nr. 497440.

Norm: Fabrieksnorm

Aflezingsomschakelaar: mm / inch

Aansluiting: USB-aansluiting

Aansluiting: Digimatic-aansluiting

IP-klasse: IP 67

Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Numerieke resolutie: 0,005 mm

Maximale afwijking: 0,015 mm

Herhalingsnauwkeurigheid: 0,005 mm

Radius van mes: 0,1 mm

Minimale groefbreedte: 0,4 mm

Maximale groefdiepte: 0,7 mm

Technische beschrijving

Minimale groefbreedte	0,4 mm
Meetbereik	2,5 - 12,5 mm
Numerieke resolutie	0,005 mm
Maximale tastarmlengte L (meetdiepte)	12 mm
Maximale groefdiepte	0,7 mm
Radius van mes	0,1 mm
Herhalingsnauwkeurigheid	0,005 mm
Meetkracht	0,8 - 1,2 N
Maximale afwijking	0,015 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
IP-klasse	IP 67
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Kalibratie	C7
Producttype	Binnensneltasters

Dienstverlening

Kalibratie Buiten- / binnensneltaster	013850
Merken Laseropschrift Type	018940
DAkKS-kalibratie Buiten- / binnensneltaster	011320

Accessoires

Aansluitkabel Type D2	497440 D2
-----------------------	-----------

Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Zender Type S2	498966 S2
Aansluitkabel Type D1	497440 D1
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Aansluitkabel Type USB2	497440 USB2
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081556 LR3
Aansluitadapter Type A2	498954 A2