


Kroepelin
Längenmesstechnik

Buitensneltasters met klok, Meetbereik: 0-50 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	438550 0-50
GTIN	2050001036766
Artikelklasse	46Q

Omschrijving

Uitvoering:

1 Vaste en 1 beweegbare tastarm met HM-kogelmeetaanslagen. De verplaatsing van de beweegbare tastarm wordt overgebracht naar de meetklok. Het meetresultaat kan direct worden afgelezen. Beschermklasse **IP65**.

Toepassing:

Voor het snel meten van buitengroeven, wanddiktes, platen, pijpwallen, folies, etc.

Norm: Fabrieksnorm

Kalibratie: C7

IP-klasse: IP 65

Aflezings: 0,05 mm

Maximale afwijking: 0,05 mm

HM-tasterkogel-Ø: 3 mm

Maximale tastarmlengte L (meetdiepte): 167 mm

Meetklok-Ø: 60 mm

Technische beschrijving

Meetklok-Ø	60 mm
Maximale tastarmlengte L (meetdiepte)	167 mm
Aflezings	0,05 mm
Meetbereik	0 - 50 mm

HM-tasterkogel-Ø	3 mm
IP-klasse	IP 65
Maximale afwijking	0,05 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Kalibratie	C7
Producttype	Buitensneltasters

Dienstverlening

Kalibratie Buiten- / binnensneltaster	013850
Merken Laseropschrift Type	018940
DAkKS-kalibratie Buiten- / binnensneltaster	011320