

Kroepin
Längenmesstechnik**Binnensneltaster, Meetbereik: 10-30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	438950 10-30
GTIN	2050001036841
Artikelklasse	46Q

Omschrijving**Uitvoering:**

1 Vaste en 1 beweegbare tastarm met HM-kogelmeetaanslagen. De verplaatsing van de beweegbare tastarm wordt overgebracht naar de meetklok. Het meetresultaat kan direct worden afgelezen.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Technische beschrijving

Aflezing	0,01 mm
Maximale groefdiepte	5,2 mm
Maximale tastarmlengte L (meetdiepte)	80 mm
Meetbereik	10 - 30 mm
HM-tasterkogel-Ø	1 mm
Minimale groefbreedte	1,5 mm
Maximale afwijking	0,03 mm
Meetklok-Ø	65 mm
Kalibratie	C7
IP-klasse	IP 65

Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Producttype	Binnensneltaster

Dienstverlening

KalibratieBuiten- / binnensneltaster Type S	023450 S
DAkkS-kalibratieBuiten- / binnensneltaster Type S	023460 S