




## Diktesnelmeter, Meetbereik: 0-10 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	438200 0-10
GTIN	4045197204349
Artikelklasse	42C

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Diktesnelmeter met vrijmaaktoets (meetkracht onafhankelijk van de gebruiker), in zakformaat.

Meetvlakken gehard en geslepen.

Meetvlakken gelept.

Kalibratie: C6

Aflezings: 0,01 mm

Maximale afwijking: 0,03 mm

Meetvlak-Ø: 5,9 mm

Uitsteeklengte: 15 mm

### Technische beschrijving

Meetbereik	0 - 10 mm
Aflezings	0,01 mm
Maximale afwijking	0,03 mm
Meetvlak-Ø	5,9 mm
Uitsteeklengte	15 mm
Norm	Fabrieksnorm

Producttype	Diktesnelmeter
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	C6

## Dienstverlening

Kalibratie Diktesnelmeter	013820
Merken Laseropschrift Type	018940
DAkkS-kalibratie Diktesnelmeter	011310
Kalibratie Diktesnelmeter Maximaal meetbereik 200	023420 200
DAkkS-kalibratie Diktesnelmeter Maximaal meetbereik 30	023430 30