

Kroepelin
Längenmesstechnik

Digitale binnensneltaster, Meetbereik: 5-15 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	438974 5-15
GTIN	2050001661609
Artikelklasse	46Q

Omschrijving

Uitvoering:

1 Vaste en 1 beweegbare tastarm met HM-kogelmeetaanslagen. **Digitale weergave van de absolute waarde.**

Door het invoeren van **presetwaarden** kunnen vanuit een willekeurige waarde de afwijkingen worden bepaald.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081556 maat LR3, gebruiksaanwijzing.

Accessoires:

Signaalkabeladapter nr. 498954 maat A2; signaalkabel nr. 497440.

Norm: Fabrieksnorm

Aflezingsomschakelaar: mm / inch

Aansluiting: USB-aansluiting

Aansluiting: Digimatic-aansluiting

IP-klasse: IP 67

Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Numerieke resolutie: 0,005 mm

Maximale afwijking: 0,015 mm

Herhalingsnauwkeurigheid: 0,005 mm

HM-tasterkogel-Ø: 0,6 mm

Minimale groefbreedte: 0,8 mm

Maximale groefdiepte: 2,3 mm

Technische beschrijving

Minimale groefbreedte	0,8 mm
HM-tasterkogel-Ø	0,6 mm
Meetkracht	0,8 - 1,2 N
Maximale groefdiepte	2,3 mm
Herhalingsnauwkeurigheid	0,005 mm
Meetbereik	5 - 15 mm
Numerieke resolutie	0,005 mm
Maximale tastarmlengte L (meetdiepte)	35 mm
Maximale afwijking	0,015 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
IP-klasse	IP 67
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Kalibratie	C7
Producttype	Binnensneltasters

Dienstverlening

Kalibratie Buiten- / binnensneltaster	013850
Merken Laseropschrift Type	018940
DAkKS-kalibratie Buiten- / binnensneltaster	011320

Accessoires

Set alkali-mangaan-batterijen Internationaal type LR3	081555 LR3
---	------------

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081556 LR3
Zender Type S2	498966 S2
Aansluitkabel Type USB2	497440 USB2
Aansluitadapter Type A2	498954 A2
Aansluitkabel Type D2	497440 D2
Aansluitkabel Type D1	497440 D1
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965