

Kroepelin
Längenmesstechnik**Buitensneltasters met klok voor buizen, Meetbereik: 0-20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	438560 0-20
GTIN	2050001036773
Artikelklasse	46Q

Omschrijving**Uitvoering:**

1 Vaste en 1 beweegbare tastarm met HM-kogelmeetaanslagen. De verplaatsing van de beweegbare tastarm wordt overgebracht naar de meetklok. Het meetresultaat kan direct worden afgelezen.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Technische beschrijving

Aflezing	0,01 mm
Meetbereik	0 - 20 mm
Maximale tastarmlengte L (meetdiepte)	80 mm
Minimale boring-Ø	10 mm
Meetklok-Ø	65 mm
HM-tasterkogel-Ø	1,5 mm
IP-klasse	IP 65
Maximale afwijking	0,03 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog

Kalibratie	C7
Producttype	Sneltaster voor buiten

Dienstverlening

KalibratieBuiten- / binnensneltaster Type S	023450 S
DAkKS-kalibratieBuiten- / binnensneltaster Type S	023460 S