

**Diktesnelmeter, Meetbereik: 0-10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	438205 0-10
GTIN	2050001059567
Artikelklasse	46C

Omschrijving**Uitvoering:**

Diktesnelmeter met tasterlichter (meetkracht onafhankelijk van de gebruiker). Lichtgewicht frame, gelakt. Meetvlakken gehard en geslepen.

Technische beschrijving

Meetbereik	0 - 10 mm
Aflezing	0,01 mm
Meetvlak-Ø	10 mm
Uitsteeklengte	50 mm
Meetafwijking MPE (meetbereik)	0,015 mm
Norm	Fabrieksnorm
Producttype	Diktesnelmeter
Meettechniek	analoog
Kalibratie	C6

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieDiktesnelmeter Maximaal meetbereik 30	023430 30
KalibratieDiktesnelmeter Maximaal meetbereik 200	023420 200