

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digitale binnensneltaster, Meetbereik: 10-30 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	438974 10-30
GTIN	2050001055200
Artikelklasse	46Q

Omschrijving**Uitvoering:**

1 Vaste en 1 beweegbare tastarm met HM-kogelmeetaanslagen. **Digitale weergave van de absolute waarde.**

Door het invoeren van **presetwaarden** kunnen vanuit een willekeurige waarde de afwijkingen worden bepaald.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081561 maat LR3, gebruiksaanwijzing.

Accessoires:

Signaalkabeladapter nr. 498954 maat A2; signaalkabel nr. 497440.

Norma: Norma de fábrica

Norm: Manufacturer's standard

Standardi: Tehdasnormi

Norme: Norme usine

Szabvány: Gyári szabvány

Norma: Norma interna

Numerieke resolutie: 0,01 mm

Maximale afwijking: 0,03 mm

Herhalingsnauwkeurigheid: 0,01 mm

HM-tasterkogel-Ø: 1 mm

Minimale groefbreedte: 1,2 mm

Maximale groefdiepte: 5,2 mm

Technische beschrijving

Minimale groefbreedte	1,2 mm
HM-tasterkogel-Ø	1 mm
Maximale tastarmlengte L (meetdiepte)	85 mm
Meetkracht	1,1 - 1,6 N
Herhalingsnauwkeurigheid	0,01 mm
Numerieke resolutie	0,01 mm
Maximale groefdiepte	5,2 mm
Meetbereik	10 - 30 mm
Maximale afwijking	0,03 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
IP-klasse	IP 67
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Kalibratie	C7
Producttype	Binnensneltasters

Dienstverlening

Kalibratie Buiten- / binnensneltaster	013850
Merken Laseropschrift Type	018940
DAkKS-kalibratie Buiten- / binnensneltaster	011320

Accessoires

Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Zender Type S2	498966 S2

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081556 LR3
Aansluitadapter Type A2	498954 A2
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Aansluitkabel Type D1	497440 D1
Aansluitkabel Type D2	497440 D2
Aansluitkabel Type USB2	497440 USB2