

Kroepelin
Längenmesstechnik**Buitensneltasters met klok voor buizen, Meetbereik: 0-50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	438560 0-50
GTIN	2050001036780
Artikelklasse	46Q

Omschrijving**Uitvoering:**

1 Vaste en 1 beweegbare tastarm met HM-kogelmeetaanslagen. De verplaatsing van de beweegbare tastarm wordt overgebracht naar de meetklok. Het meetresultaat kan direct worden afgelezen.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Technische beschrijving

Aflezing	0,05 mm
HM-tasterkogel-Ø	3 mm
Meetklok-Ø	66 mm
Maximale tastarmlengte L (meetdiepte)	169 mm
Meetbereik	0 - 50 mm
Minimale boring-Ø	12 mm
IP-klasse	IP 65
Maximale afwijking	0,05 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog

Kalibratie	C7
Producttype	Sneltaster voor buiten

Dienstverlening

KalibratieBuiten- / binnensneltaster Type S	023450 S
DAkKS-kalibratieBuiten- / binnensneltaster Type S	023460 S