

**Diktesnelmeter, Meetbereik: 0-10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	438210 0-10
GTIN	4045197204356
Artikelklasse	42C

Omschrijving**Uitvoering:**

Diktesnelmeter met tasterlichter (meetkracht onafhankelijk van de gebruiker). Lichtgewicht frame, gelakt. Meetvlakken gehard en geslepen.

Meetvlakken gelept.

Technische beschrijving

Meetbereik	0 - 10 mm
Aflezing	0,01 mm
Maximale afwijking	0,02 mm
Meetvlak-Ø	10 mm
Uitsteeklengte	30 mm
Norm	Fabrieksnorm
Producttype	Diktesnelmeter
Meettechniek	analoog

Verpakking	stevige box
Kalibratie	C6

Dienstverlening

KalibratieDiktesnelmeter Maximaal meetbereik 200	023420 200
KalibratieMeetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 10 mm	023000 10
DAkS-kalibratieDiktesnelmeter Maximaal meetbereik 30	023430 30