



## Voelerband op rol 50 mm×5 m, C-staal, Dikte: 0,1mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	478525 0,1
GTIN	2050001054111
Artikelklasse	48B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

koudgewalst veerhard voelmaat-bandstaal met hoogste vlakheidsnauwkeurigheid. Banddikte vanaf gr. 0,02 in regelmatige afstanden onuitwisbaar gemarkeerd (uitzondering nr. 478502 vanaf gr. 0,08).

Opgerold in een praktisch voorraadblik, wordt als een rolbandmaat uitgetrokken. Van de 5 of 10 meter lange band kan de gewenste lengte worden afgesneden.

**C-staal** – koolstofstaal, materiaal nr. 1.1274, koudgewalst, gehard, blank oppervlak (**gr. 0,01 en 0,02 roestvrij**).

#### Toepassing:

in de apparatenbouw en gereedschapsmakerij voor het afstellen van machineonderdelen, als onderlegfolie bij het uitlijnen van gereedschappen, voor alle soorten tolerantieingen, voor het controleren van passingen en geleidingen, voor het instellen van inkt- en drukwalsen.

#### Levering:

Vanaf maat 0,8 levering in rol / ring.

### Technische beschrijving

Dikte	0,1 mm
Maximale afwijking	±4 µm

Norm	Fabrieksnorm
Materiaal	C-staal
Rollen lengte	5 m
Rollen breedte	50 mm
Producttype	Voelerband