

**Laagdiktemeter, Meetbereik: 0-20mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 438280 0-20 |
| GTIN | 4031452200034 |
| Artikelklasse | 46C |

Omschrijving**Uitvoering:**

Diktemeter met aandrukhendel. Solide, gelakt frame. Meetvlakken gehard en geslepen.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Meetbereik | 0 - 20 mm |
| Aflezing | 0,1 mm |
| Meetvlak-Ø | 10 mm |
| Uitsteeklengte | 50 mm |
| Meetafwijking MPE (meetbereik) | 0,05 mm |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Producttype | Diktesnelmeter |
| Meettechniek | analoog |
| Verpakking | stevige box |

Kalibratie

C6

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieDiktesnelmeter Maximaal meetbereik 30

023430 30

KalibratieDiktesnelmeter Maximaal meetbereik 200

023420 200