

**Laagdiktemeter, Meetbereik: 0-30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	438280 0-30
GTIN	4031452200041
Artikelklasse	46C

Omschrijving**Uitvoering:**

Diktemeter met aandrukhendel. Solide, gelakt frame. Meetvlakken gehard en geslepen.

Technische beschrijving

Meetbereik	0 - 30 mm
Aflezing	0,1 mm
Meetvlak-Ø	10 mm
Uitsteeklengte	50 mm
Meetafwijking MPE (meetbereik)	0,05 mm
Norm	Fabrieksnorm
Producttype	Diktesnelmeter
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box

Kalibratie

C6

Dienstverlening

KalibratieDiktesnelmeter Maximaal meetbereik 200

023420 200

DAkS-kalibratieDiktesnelmeter Maximaal meetbereik 30

023430 30