

Kroepelin
Längenmesstechnik**Binnensneltaster Met lange tastarmen, Meetbereik: 15-65mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	438953 15-65
GTIN	2050001743138
Artikelklasse	46Q

Omschrijving**Uitvoering:**

1 Vaste en 1 beweegbare tastarm met HM-kogelmeetaanslagen. De verplaatsing van de beweegbare tastarm wordt overgebracht naar de meetklok. Het meetresultaat kan direct worden afgelezen.

Funcie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Technische beschrijving

Minimale groefbreedte	2,5 mm
Meetbereik	15 - 65 mm
Aflezing	0,05 mm
Maximale tastarmlengte L (meetdiepte)	188 mm
Maximale groefdiepte	4,5 mm
HM-tasterkogel-Ø	1,5 mm
Maximale afwijking	0,05 mm
Meetklok-Ø	66 mm
Kalibratie	C7
IP-klasse	IP 65

Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Producttype	Binnensneltaster

Dienstverlening

DAkS-kalibratieBuiten- / binnensneltaster Type S	023460 S
KalibratieBuiten- / binnensneltaster Type S	023450 S