


Kroepelin
Längenmesstechnik**Binnensneltaster Met lange tastarmen, Meetbereik: 70-120mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	438953 70-120
GTIN	2050001743152
Artikelklasse	46Q

Omschrijving**Uitvoering:**

1 Vaste en 1 beweegbare tastarm met HM-kogelmeetaanslagen. De verplaatsing van de beweegbare tastarm wordt overgebracht naar de meetklok. Het meetresultaat kan direct worden afgelezen.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Technische beschrijving

Maximale tastarmlengte L (meetdiepte)	192 mm
Aflezing	0,05 mm
HM-tasterkogel-Ø	2 mm
Minimale groefbreedte	3,3 mm
Maximale groefdiepte	8 mm
Meetbereik	70 - 120 mm
Maximale afwijking	0,05 mm
Meetklok-Ø	66 mm
Kalibratie	C7
IP-klasse	IP 65

Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Producttype	Binnensneltaster

Dienstverlening

DAkS-kalibratieBuiten- / binnensneltaster Type S	023460 S
KalibratieBuiten- / binnensneltaster Type S	023450 S