

**Vorkspankikker, getrapt, Groefbreedte a: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370810 10
GTIN	4020772073183
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

Temperstaal, gelakt.

Toepassing:

Om de **laagste spanhoogte te verkrijgen, spankikker omdraaien.**

Materiaal:

Boutsterkte 8.8.

Levering:

Compleet met stelschroef en T-groefbouten DIN 787 (zie nr. 375300).

Technische beschrijving

Afstand e punt tot groefeinde	70 mm
Groefbreedte a	10 mm
T-groefbout DIN 787 nr. 375300	Maat 101080
Spanhoogte h	8 - 37 mm
Lengte L	100 mm

Hoogte H	20 mm
Breedte B	30 mm
Type	6315V
Producttype	Spanijzer