

**Vorkspanijzer met neus, DIN 6315 GN, Sleufbreedte x totale lengte:  
26X315mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	371400 26X315
GTIN	4020772070953
Artikelklasse	35A

**Omschrijving****Materiaal:**

Temperstaal, gelakt.

**Technische beschrijving**

Groefbreedte	26 mm
totale lengte	315 mm
Voor spanschroeven	M24
Hoogte	40 mm
Breedte	70 mm
Type	6315GN
Norm	DIN 6315 GN
Producttype	Spanijzer