

**Vorkspankikker, getrappt, Groefbreedte a: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370810 12
GTIN	4020772073190
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

Temperstaal, gelakt.

Toepassing:

Om de **laagste spanhoogte te verkrijgen, spankikker omdraaien.**

Materiaal:

Boutsterkte 8.8.

Levering:

Compleet met stelschroef en T-groefbouten DIN 787 (zie nr. 375300).

Technische beschrijving

T-groefbout DIN 787 nr. 375300	Maat 1212100
Afstand e punt tot groefeinde	90 mm
Groefbreedte a	12 mm
Spanhoogte h	10 - 48 mm
Lengte L	125 mm

Hoogte H	25 mm
Breedte B	40 mm
Type	6315V
Producttype	Spanijzer

Accessoires

Klik-spanhendel Groefbreedte a 12 mm	370750 12
--------------------------------------	-----------