

**Vorkspanijzer met neus, DIN 6315 GN, Sleufbreedte x totale lengte: 9X100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	371400 9X100
GTIN	4020772070861
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Materiaal:**

Temperstaal, gelakt.

Technische beschrijving

Breedte	30 mm
Voor spanschroeven	M8
totale lengte	100 mm
Groefbreedte	9 mm
Hoogte	15 mm
Type	6315GN
Norm	DIN 6315 GN
Producttype	Spanijzer