

**Vorkspanijzer met neus, DIN 6315 GN, Sleufbreedte x totale lengte:
11X125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	371400 11X125
GTIN	4020772070878
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Materiaal:**

Temperstaal, gelakt.

Technische beschrijving

Groefbreedte	11 mm
Hoogte	20 mm
Breedte	30 mm
totale lengte	125 mm
Voor spanschroeven	M10
Type	6315GN
Norm	DIN 6315 GN
Producttype	Spanijzer