

**Vorkspankikker, getrapt, Groefbreedte a: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370810 16
GTIN	4020772073244
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

Temperstaal, gelakt.

Toepassing:

Om de **laagste spanhoogte te verkrijgen, spankikker omdraaien.**

Materiaal:

Boutsterkte 8.8.

Levering:

Compleet met stelschroef en T-groefbouten DIN 787 (zie nr. 375300).

Technische beschrijving

T-groefbout DIN 787 nr. 375300	Maat 1616125
Afstand e punt tot groefeinde	110 mm
Groefbreedte a	16 mm
Spanhoogte h	13 - 58 mm
Lengte L	160 mm

Hoogte H	30 mm
Breedte B	50 mm
Type	6315V
Producttype	Spanijzer

Accessoires

Klik-spanhendel Groefbreedte a 16 mm	370750 16
--------------------------------------	-----------