

**Spanijzer licht, Groefxlengte spanschroef: 20X200 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370830 20X200
GTIN	4020772377564
Artikelklasse	35A

**Omschrijving****Voordeel:**

Dankzij de enorme gewichtsbesparing van de lichte constructie kan dit spanijzer als aanvulling op alle andere spantaken ook bij roterende spantaken worden gebruikt. Er zijn verder geen spanstukken nodig om de vereiste spanhoogte te bereiken.

**Levering:**

Compleet met spanschroeven DIN 787.

**Opmerking:**

Stelschroef nr. 370840 moet apart worden besteld.

Spanhoogte h: 16 - 89,5 mm

T-groefbout DIN 787 nr. 375300: Maat 2020200

Lengte L: 200 mm

Breedte B: 49 mm

Hoogte H: 44 mm

Schroefdraad G: M20

**Technische beschrijving**

T-groefbout DIN 787 nr. 375300	Maat 2020200
Lengte spanschroef	200 mm

Schroefdraad G	M20
Groefbreedte a	20 mm
Spanhoogte h	16 - 89,5 mm
Lengte L	200 mm
Breedte B	49 mm
Hoogte H	44 mm
Type	6311
Producttype	Spanijzer

## Accessoires

Steunschroef Schroefdraad G × Lengte L 16X55	370840 16X55
Steunschroef Schroefdraad G × Lengte L 16X90	370840 16X90
Steunschroef Schroefdraad G × Lengte L 20X109	370840 20X109
Steunschroef Schroefdraad G × Lengte L 24X137	370840 24X137
Steunschroef Schroefdraad G × Lengte L 12X49	370840 12X49
Steunschroef Schroefdraad G × Lengte L 12X94	370840 12X94
Steunschroef Schroefdraad G × Lengte L 10X39	370840 10X39
Steunschroef Schroefdraad G × Lengte L 20X69	370840 20X69
Steunschroef Schroefdraad G × Lengte L 30X180	370840 30X180
Steunschroef Schroefdraad G × Lengte L 24X87	370840 24X87