

**Vorkspanijzer met neus, DIN 6315 GN, Sleufbreedte x totale lengte:
14X160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	371400 14X160
GTIN	4020772070885
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Materiaal:**

Temperstaal, gelakt.

Technische beschrijving

Hoogte	25 mm
totale lengte	160 mm
Voor spanschroeven	M12; M14
Groefbreedte	14 mm
Breedte	40 mm
Type	6315GN
Norm	DIN 6315 GN
Producttype	Spanijzer